




Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.



is on position (2) this kind of usage
will cause damage on machine.
Change it to (1) position when it
remains 20 mm to the plate.

vários

20 mm
FAST
SLOW
1



AL-76

Boca de lobo motorizada
Capacidade até 76mm
ângulo ajustável (-30° a 90°)
Fácil utilização



Mordança universal para qualquer diâmetro



RA-2

Boca de lobo manual
Capacidades até 50.8mm
ângulo fixo (90°)
Fácil utilização



Série ESM

Esmerilador de bancada
Duplo disco
Viseira de proteção

Série MPO

Máquina de polir metais de bancada
Falanges de fixação sólidas e precisas
Discos de polir duro e suave



Série TBG

Torno basculante graduado
Abertura até 125mm
Ângulo ajustável com 3 eixos de rotação
Robusto e preciso



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.



Técnicas Aragonesas Salazar, s.a.

Polígono Ind. Cogullada C/ Jaime Ferrán nº 5 – Edificio Nido 2º piso (Ofic. Agrar Fertilizantes s.a.)
C.P. 50014 Zaragoza (ESPAÑA)
Telf.: +34 976 47 3 3 20 Móvil: +34 630 87 50 77
E-mail: tecarsa@tecarsa.com
Web: www.tecarsa.com